

FICHA TÉCNICA											
REGISTRO SANITARIO :		Con concepto de condiciones técnico sanitarias para la fabricación de tapabocas expedido por el Invima. - USO MÉDICO									
TAPABOCAS DESECHABLE DE TRES PLIEGUES SMS + SS - TERMOSELLADO - QUIRÚRGICO											
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO											
LADO EXTERNO		LADO INTERNO									
											
LOS COLORES PUEDEN VARIAR											
DIMENSIONES +/- 1 CM		LARGO	17,5								
		ANCHO	10 (REPOSO) / 16,5 (ESTIRADO)								
PROPIEDADES DE LA TELA											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">MATERIAL</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SMS - DE 35 GR/M-Nonwoven</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">COLOR</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">AZUL.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">TEJIDO</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SIN TEJER</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ACABADO</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CONSOLIDACIÓN TÉRMICA</td> </tr> </table>		MATERIAL	SMS - DE 35 GR/M-Nonwoven	COLOR	AZUL.	TEJIDO	SIN TEJER	ACABADO	CONSOLIDACIÓN TÉRMICA
MATERIAL	SMS - DE 35 GR/M-Nonwoven										
COLOR	AZUL.										
TEJIDO	SIN TEJER										
ACABADO	CONSOLIDACIÓN TÉRMICA										
PROPIEDADES FÍSICAS DE LA TELA											
Propiedades	Unidad	Objetivo	Tolerancia								
Composición	%	Polipropileno 100%									
Gramaje	g/m ²	35	Min. 33.5 - Max. 36.5								
Ancho	mm	1450	+/- 8								
Resistencia a la Tensión Dirección Máquina	Kg/in	10.5	Min. 9.5								
Resistencia a la Tensión Dirección Transversal	Kg/in	8.2	Min. 7								
Elongación a la Ruptura Dirección Máquina	%	74	Min. 52								
Elongación a la Ruptura Dirección Transversal	%	85	Min. 65								
Columna de Agua	mm	210	Min. 150 - Max. 325								
Permeabilidad al aire	m ³ /m ² /min	40	Min. 20 - Max. 75								
Las telas SMS tiene 3 capas, la capa Spunbond (S) determina la resistencia de la tela y tiene un promedio de diámetro del filamento de 17 µ, mientras que la capa en el Meltblown (M) sus filamentos tienen un diámetro del filamento de 3µ. Como referencia, el cabellos humano tienen un diámetro de 100µ. La formación de esta tela es como un "sandwich" S-M-S, que proporciona una alta protección a los fluidos. La capa Meltblown minimiza la posibilidad de paso de los líquidos ya que reduce sustancialmente el tamaño del poro de la tela (permeabilizada de EL. No tejido SMS posee muchas características especiales, como grado de repelencia médica, antiestático, antimoho y antibacteriano, extra suave, hidrofóbico, etc.											
PRESENTACIÓN											
EMPAQUE	DESCRIPCION	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES							
Comercial	Display	Cartón plastificado	18 X 7 X 10 cm	50 tapabocas							
Embalaje	Caja	Cartón	52 X 38 X 30 cm	2000 tapabocas							
MODO DE USO											
1. Lavar las manos antes de ponerlo.											
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla.											
3. Coloque las tiras Elásticas en la parte posterior de las orejas.											
4. Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal y moldee el ajustados.											
5. Lavar las manos antes de retirarlo y posteriormente desecharlo.											
ADVERTENCIAS		Condiciones de Conservación									
Este producto es de un solo uso, no reutilizar		Humedad Relativa: Entre 40%RH y 70%RH									
No utilizar si el empaque no está en perfecto estado		Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad									
Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos											
Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar										
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											
APIROGÉNICO	SI	REUTILIZABLE		NO							
ATÓXICO	SI	LIGERO Y SUAVE		SI							
FECHA DE VENCIMIENTO	30/04/2022	TRANSPIRABLE		SI							
VIDA ÚTIL**	30/04/2022	RESISTENTE A LÍQUIDOS		SI							
		ESPECIFICACIÓN PERSONALIZADA		NO							